

## Station de prise de gaz de laboratoire

Lignes pour gaz purs. Disponibles en versions pour un ou deux gaz. Avec robinet(s) d'arrêt monté(s) sur console murale. Entrée au choix vers le haut ou vers le bas

### Art. 7822



Pression d'entrée	: 20 bar max.
Pression de travail	: 1.5, 4, 6, 10 ou 20 bar
Débit	: 5 Nm <sup>3</sup> /h ou 11 Nm <sup>3</sup> /h
Gaz	: tous gaz et mélanges gazeux sauf gaz corrosifs
Entrée	: de haut ou de bas, avec raccord fileté à bague coupante 10 mm
Sortie	: vers le bas, filet intérieur 1/4"
Exécution	: en laiton, chromée matériel d'étanchéité: étanchement métallique membrane: en métal avec étanchement par joint torique
Températures d'exploitation	: -20° C à + 60° C
Taux de fuite hélium	: < 1x 10 E <sup>-7</sup> mbarx1xs <sup>-1</sup>
Poids	: Art.7821 : 1,5 kg Art.7822 : 2,8 kg

Numéros de commande : Station de prise de gaz pour un gaz: Art. 7821  
Station de prise de gaz pour deux gaz: Art. 7822